

平成 26 年 7 月 10 日
有限会社 日昇製作所

密着シートに袋の開き口をあてて、こするだけ！！

ポリ袋・レジ袋・ゴミ袋も

業界初のポリ製袋等の簡易開袋補助具

「オープンパッドセット」7月15日新発売

♡袋開けのイライラ解消・高齢化社会の必需品♡

昭和 29 年に京都でプラスチック成型業を営んで創業 60 年、有限会社日昇製作所（本社；京都市南区 代表取締役；内本 徹）は培った経験を生かし、この度、乾燥肌の人や、加齢により手の脂が減少した年配者などポリ製の袋が開き難いとお困りの方々に、自己密着性を有するエラストマーを使用した、簡易開袋具オープンパッドセットシリーズを開発・商品化致しました。



昨今、ポリ製袋の使用は日常のシーンです。スーパーマーケットやコンビニでのお買い物の際、工場や内職での袋詰め作業、医療や介護現場での汚物や廃棄物の処理、家庭に於いては、ペットの散歩時や生ごみの処分、またそれらを処理するゴミ袋・・・数え上げればキリがありません。しかし早く開けたい時に限って袋がなかなか開かないイライラ感は多くの方が経験しています。

従来、開き難い袋を開ける際には、自身の唾液や、布やスポンジに含ませた水分、または市販の特殊な粉や液体を指先に付けて、あるいはゴム製の指サックを使用していましたが、このオープンパッドセットSD（業務用、強力両面テープ付き）一定価 6 個入り ¥2,100（税込価格 ¥2,268）一は、工場や内職での作業台、スーパーマーケットのサッカ一台などに据え付け、所定の箇所に袋の開き口の裏面をあてて密着させ、表面をこするだけで裏と表のシートがずれて、簡単に袋が開きます。濡れ布巾などの水分を介することが無いので、細菌の繁殖に因る病気の感染も防げ、なお且つ指が触れるのは袋の表面だけなので、とても清潔で衛生的な商品です。また指サック使用時のように、指先が蒸れることもありません。それらを装着する手間も省けます。


現在、お客様本位をモットーに京都で展開されている、スーパーマツモト中央店（本

社；亀岡市）のサッカー台のうち、2箇所オープンパッドセットSDを2個ずつ取り付けていただいておりますが、取り付いていないサッカー台で袋詰めされていても、手を伸ばして本品で袋開けをされるお客様がおられるなど、高評価を得ております。



冷蔵庫などに貼ってご使用いただけるオープンパッドセット f m（家庭用、再剥離可能両面テープ付き）一定価 10 個入り ¥1,600（税込価格 ¥1,720）—もご用意しております。

オープンパッドセット f m—家庭用



オープンパッドセットの特徴

（SD・f m）共通

- ・オープンパッドセットは、ゴミや埃などの付着によりシート部の密着度が低下しても、水拭きの後、乾けば効果が戻ります。
- ・硫黄や塩素を含まない環境に優しい素材を使用しています。（日本製）

実用新案登録済み

ご注文に関しまして

- ・オープンパッドセットSDの御注文単位—6 個、オープンパッドセット f m—10 個
- ・送料—弊社負担（国内） ・振込料—お客様ご負担
- ・お振り込み確認後商品発送させていただきます

商品のお買い求め・お問い合わせ（各種OEMの御相談に応じます。）

有限会社 日昇製作所 担当 内本 徹

〒601-8373 京都市南区吉祥院嶋出在家町 39

TEL 075-682-8181 FAX 075-682-8182

Mail: nissyo11@sirius.ocn.ne.jp URL ; <http://www.nissyo-factory.jp>

スーパーマーケット及びコンビニ関係のお客様

日産スチール工業株式会社 担当 購買部 塚本

〒619-1101 京都府木津川市加茂町銭司門田 44-1

TEL 0774-99-2500 FAX 0774-76-8433

簡易開袋具 オープンパッドセットシリーズ

開き難い袋が簡単に開く！！

(袋の開き口を密着部にあててこするだけ)

・オープンパッドセットSD

業務用タイプ

¥350 (税込¥378)

○袋詰め作業に○医療や介護現場に○店舗に (写真やPOPなどが掲示できます)



POP (別売) 使用時

ゴミの付着等により密着力が低下しても、水拭きの後、乾けば効果が戻ります。

サイズ 82 mm×88 mm×H22 mm

材質 密着部—エラストマー

本体部—ポリプロピレン・ABS

(密着部のオープンパッド本体は

交換可能)

(使い方)


(強粘着両面テープ付き)

① 袋の開き口をあてて

② こすり

③ はがす

レジ袋も



・オープンパッドセットfm

家庭用タイプ

¥160 (税込¥172)

ゴミの付着等により密着力が低下しても、水拭きの後、乾けば効果が戻ります。

サイズ 95 mm×67 mm×t8

材質 密着部—エラストマー

本体部—ポリプロピレン

(密着部のオープンパッド本体は交換可能)

(ストラップ付き)



固定テープには再剥離可能両面テープを使用しています。

強粘着両面テープに変更可能です。

・オープンパッドセット mini も

ご用意致しております。

別売品

・交換用オープンパッド本体 (4枚入り)

・POP (業務用タイプ対応)

・保護カバー (業務用タイプ対応)

有限会社 日昇製作所

〒601-8373 京都市南区吉祥院嶋出在家町 39

TEL 075-682-8181 FAX 075-682-8182

各種OEM御相談に応じます。

環境に優しい素材を使用しています。(日本製)

実用新案登録 第 3126881 号

〃 第 3189861 号

mail:nissyoll@sirius.ocn.ne.jp

http://www.nissyofactory.jp